

# Scarico della condensa

## PWEA-AP-3D

Codice prodotto: 538678

FESTO

per montaggio esterno, con comando elettrico indipendente.



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di azionamento	elettrico
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Azionatore manuale	monostabile
Scarico condensa	totalmente automatico
Costruzione	esterno elettrico automatico
Valore di misura	Livello di riempimento
Funzione valvola	chiuso 3/2 monostabile
Elementi di comando	Tastiera a sfioro con pulsante di prova
Indicatore stato di "pronto"	LED
Indicatore stato di commutazione	LED
Pressione di esercizio	0,8 ... 16 bar
Uscita allarme	a contatto
Tensione di esercizio nominale CC	24 V
Potenza nominale scarico condensa	2 W
Fluido di esercizio	Aria compressa
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Temperatura del fluido	1 ... 60 °C
Grado di protezione	IP65 a norme IEC 60529
Classe di protezione	III
Temperatura ambiente	1 ... 60 °C
Peso	700 g
Connessione elettrica	Connettore M12x1 a 5 poli forma costruttiva rotonda
Tipo fissaggio	Montaggio in linea
Attacco scarico della condensa	PK-8
Attacco pneumatico	G1/2
Informazioni sui materiali, serbatoio condensa	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Plastica