


scarico della condensa

PWEA-AC-7A

Codice prodotto: 538680

FESTO

Per montaggio esterno, con comando elettrico indipendente.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di azionamento	Elettrico
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Azionatore manuale	Monostabile
Scarico condensa	Automatico
Costruzione	Esterna, elettrica, automatica
Valore di misura	Livello di riempimento
Funzione valvola	3/2, chiusa, monostabile
Elementi di comando	Tastiera a sfioro Con pulsante di prova
Indicatore stato di "pronto"	LED
Indicatore stato di commutazione	LED
Pressione d'esercizio	0,8 ... 16 bar
Uscita allarme	A contatto
Tensione d'esercizio nominale CA	230 V
Potenza nominale, scarico condensa	2 VA
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Omologazione	C-Tick
Marchio KC	KC-EMV
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK RoHS
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Temperatura del fluido	1 ... 60 °C
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Classe di protezione	III
Temperatura ambiente	1 ... 60 °C
Peso	700 g
Connessione elettrica	Morsetto a vite
Fissaggio	Montaggio in linea
Attacco per lo scarico condensa	PK-8
Attacco pneumatico	G1/2
Materiale serbatoio condensa	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Plastica