



linea di pilotaggio KES-MC-1-SUB-15-10

Codice prodotto: 538921
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per accoppiamento I/O e connessione al comando desiderato.
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2020. Per alternative di prodotto,
vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Definizione cavo	senza supporto targhette
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Dritto
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Sub-D
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	15
Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati	15
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato di comando
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento	Cavo
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori	18
Collegamento elettrico 2, poli/conduttori occupati	15
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 24 V
Lunghezza cavo	10 m
Caratteristica cavo	Adatto per portacavi
Raggio di curvatura, cablaggio fisso	≥ 40 mm
Raggio di curvatura, cablaggio libero	≥ 75 mm
Diametro cavo	10 mm
Composizione cavo	18x0,34 schermato
Sezione nominale conduttore	0,34 mm ²
Terminali dei conduttori	Bussola terminale
Grado di protezione	IP54
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione