



filtro con silenziatore incorporato LFU-3/8

Codice prodotto: 539133

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	G3/8
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Grado di filtrazione	1 µm
Scarico condensa	Manuale, rotativo
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1,6 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
Portata verso l'atmosfera	≥ 4.700 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Riduzione della rumorosità	Riduzione di 40 dB
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Livello di rumorosità	78 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	190 g
Attacco pneumatico	G3/8
Materiale del corpo	PP