


Micro-filtro MS4N-LFM-1/8-AUV-Z

Codice prodotto: 539211

FESTO

Filtro da 0,01 µm, protezione metallica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	4
Serie costruttiva	MS
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Capacità filtrante	0,01 µm
Grado di filtrazione	99,9999 %
Scarico condensa	totalmente automatico
Costruzione	Filtro in fibra
Max. quantità di condensa	25 ml
Protezione tazza	incorporata come tazza metallica
Pressione di ingresso 1	2 ... 12 bar
Portata nominale normale	120 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata, capacità filtrante 1 µm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Classe di purezza aria in uscita	1.7.2 a norme DIN ISO 8573-1
Temperatura del fluido	5 ... 60 °C
Contenuto residuo d'olio	0,01 mg/m ³
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso	350 g
Tipo fissaggio	con accessori a scelta: Montaggio in linea
Attacco pneumatico 1	NPT1/8-27
Attacco pneumatico 2	NPT1/8-27
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, filtro	Fibra borosilicato
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso
Informazioni sui materiali, tazza	Alluminio pressofuso Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, finestrella	PA