


cavo di collegamento

NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

Codice prodotto: 539508

FESTO

Per sensori di finecorsa, trasmettitori di posizione, pressostati, sensori di portata, sensori ottici e induttivi.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Caratteristica cavo	Adatto per portacavi
Intervallo tensione d'esercizio CA	30 V
Intervallo tensione d'esercizio CC	30 V
Carico di corrente ammissibile	1,7 A
Grado di imbrattamento	3
Grado di protezione	IP65 IP67
Coppia di serraggio max., connettore femmina	0,3 Nm
Raggio min. di curvatura del cavo	30 mm
Terminali dei conduttori	Bussola terminale
Connessione elettrica	Connettore femmina dritto / cavo M5x0,5/estremità aperta 4 poli/3 fili
Composizione cavo	3x0,14
Diametro cavo	2,9 mm
Lunghezza cavo	5 m
Tipo di cavo	LiFY11Y
Sezione nominale conduttore	0,14 mm ²
Fissaggio	Con dado zigrinato Con ghiera
Colore dei conduttori	Blu Marrone Nero
Colore corpo contenitore	Nero
Colore rivestimento del cavo	Grigio
Informazioni sui materiali, ghiera per raccordi filettati	Ottone Nichelato
Informazioni sui materiali, corpo	TPE-U(PU)
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PU)
Informazioni sui materiali, contatti	Ottone dorato