



# Connettore con cavo NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

Codice prodotto: 539512

FESTO

per fincorsa cilindri, trasmettitori di posizione, pressostati, sensori di portata, sensori ottici e induttivi.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo tensione di esercizio CA	30 V
Intervallo tensione di esercizio CC	30 V
Carico di corrente ammissibile	1,7 A
Grado di imbrattamento	3
Grado di protezione	IP65 IP67
Coppia max.di serraggio connettore femmina	0,3 Nm
Max. coppia di serraggio connettore	0,5 Nm
Min. raggio di curvatura cavo	35 mm
Connessione elettrica	a 4 poli/5 poli M5x0,5 / M12x1 Connettore maschio dritto/femmina dritta
Composizione cavo	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Diametro cavo	3,4 mm
Lunghezza cavo	1 m
Tipo di cavo	LiFY11Y
Sezione nominale conduttore	0,14 mm <sup>2</sup>
Tipo fissaggio	con dado zigrinato con ghiera
Colore alloggiamento	nero
Colore guaina del cavo	grigio
Informazioni sui materiali, ghiera per raccordi filettati	Ottone nichelato
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	TPE-U(PU)
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PU)
Informazioni sui materiali, contatti	Ottone dorato