



batteria di riduttori di pressione LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI

Codice prodotto: 540043
Prodotto in esaurimento

FESTO

Combinazione di 2, 3, 4 o 5 riduttori di pressione ad azionamento diretto su blocchetto P, senza manometro.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2024. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Mini
Serie	DB
Dispositivo antimanomissione	Manopola con arresto
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Su blocchetto P Valvola di regolazione a spola ad azionamento diretto
Funzione regolatore	Pressione in uscita costante Con scarico secondario Con flusso di ritorno
Pressione d'esercizio Mpa	0,15 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	1,5 ... 10 bar
Intervallo di regolazione della pressione Mpa	0,05 ... 0,7 MPa
Intervallo di regolazione della pressione	0,5 ... 7 bar
Intervallo di regolazione della pressione psi	7 ... 100 psi
Isteresi di pressione max.	0,5 bar
Portata nominale normale	≥ 1.000 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	1.250 g
Fissaggio	Montaggio a pannello Con accessori
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 2	G1/4
Materiale vite di chiusura	Acciaio zincato
Materiale perno distanziale	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale blocchetto di collegamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale anello di tenuta	PVC
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	PA rinforzato