


# Interfaccia bus SPC200-COM-DN2

Codice prodotto: 540305

FESTO

Consente l'attivazione tramite il Fieldbus DeviceNet con i modelli di protocollo DeviceNet IO o DeviceNet Profil.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero delle uscite in caso di selezione record	2 byte
Numero delle uscite in Start/Stop	2 ... 8 byte
Numero degli ingressi in caso di selezione record	4 byte
Numero degli ingressi in Start/Stop	2 ... 8 byte
Modi operativi supportati	Start/Stop Selezione set
Caratteristiche di funzionamento	Lettura e scrittura di ingressi/uscite Lettura e scrittura di tutti i registri di programma Lettura delle posizioni attuali Indicazione valore nominale digitale
Composizione dispositivo	Connessione DeviceNet
Supporto alla configurazione	File EDS
Diagnosi specifica per dispositivo	Byte di stato Con WinPISA
Alimentazione di tensione, Fieldbus CC	11 ... 30 V
Assorbimento di corrente tipico modulo plug-in	50 mA
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	80 g
Range indirizzi dell'interfaccia Fieldbus	0 ... 63 °C
Esecuzione interfaccia Fieldbus	Modelli di protocollo: Device Net IO e Device Net Profil Separazione galvanica Layer 1 a norma ISO/DIS 11898 Standard highspeed fino a 1 Mbit Layer 2 a norma CAN V2.0 Device Net Release 2.0 125, 250, 500 kBaud
Connessione elettrica, interfaccia Fieldbus	Morsettiera 5 poli Open style:
Indicatore LED specifico per prodotto	Indicazione di stato modulo e rete
Spazio di montaggio	da 3 in su
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice