

controllore motore SFC-DC-VC-3-E-H0-PB

Codice prodotto: 540366
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per la parametrizzazione ed il posizionamento della mini-slitta elettrica SLTE e della pinza parallela HGPLE.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2020. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Modo operativo controller | Regolatore di posizione P |
| Funzione di protezione | Monitoraggio I ² t Monitoraggio della corrente Rilevamento caduta di tensione Monitoraggio errori di trascinamento Software rilevamento posizione terminale |
| Trasduttore posizione rotore | Encoder |
| Resistenza terminale bus | 120 Ohm, esterno |
| Potenza nominale, controller | 75 W |
| Tensione nominale, alimentazione logica CC | 24 V |
| Tensione nominale, alimentazione carico CC | 24 V |
| Corrente nominale, alimentazione carico | 3 A |
| Corrente nominale, alimentazione logica | 0,1 A |
| Interfaccia di parametrizzazione | Parametrizzazione e messa in funzione RS232 (9600 Baud) |
| Corrente di picco, alimentazione carico | 5 A |
| Corrente di picco, alimentazione logica | 0,8 A |
| Intervallo ammissibile alimentazione carico | ± 10 % |
| Intervallo ammissibile tensione logica | ± 10 % |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Resistenza agli urti | In conformità alla norma DIN EN 60068-2-27 |
| Grado di protezione | IP54 |
| Resistenza alle vibrazioni | In conformità alla norma DIN EN 60068-2-6 |
| Temperatura ambiente | 0 ... 40 °C |
| Omologazione | C-Tick |
| Peso | 600 g |
| Profilo di comunicazione | FHPP Moduli funzionali Step7 |
| Ingresso interfaccia encoder, caratteristiche | Segnale A/B con impulso d'indicizzazione RS485/RS422 |
| Connessione bus | 9 poli Sub-D Connettore femmina |
| Interfaccia Fieldbus | Profibus DP |
| Velocità trasmissione max. Fieldbus | 12 Mbit/s |
| Fissaggio | Con guida profilata Con supporto piatto / a parete |
| Avvertenza sul materiale | Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice |