


piastra di alimentazione VMPA-FB-SP-V

Codice prodotto: 541082

FESTO

Per unità di valvole MPA-S.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 25 %
Omologazione	c UL us - Recognized (OL)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	200 g
Connessione elettrica	3 poli M18
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata	PA rinforzato
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso