


# Bobina

## VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Codice prodotto: 541666

FESTO

Cavo con attacco tubo isolante, 120 V ca/60 Hz e 110 V ca/50-60 Hz.



### Foglio dati

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Valori caratteristici bobina                                   | 110 V ca: 50 Hz, potenza di spunto 12,5 VA, potenza di mantenimento 7,5 VA<br>120 V ca: 60 Hz, potenza di spunto 11,5 VA, potenza di mantenimento 6,5 VA |
| Oscillazioni di tensione ammissibili                           | +/- 10 %   |
| Certificazione protezione antideflagrante al di fuori della UE | NEC 500 Class I, Div. 1  |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                       | 1  |
| Grado di protezione  | IP65   |
| Temperatura ambiente   | -20 ... 60 °C  |
| Lunghezza cavo   | 0,5 m  |
| Avvertenza sul materiale                                       | Conforme a RoHS  |