

# tubo robusto PAN-R-6X1,1-SI

Codice prodotto: 541675

FESTO

Con tolleranza esterna, per alte pressioni fino a 20 bar, ad elevata resistenza termica e meccanica.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	6 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	21 mm
Diametro interno	3,8 mm
Raggio min. di curvatura	16 mm
Caratteristiche tubo	Suitable for energy chains
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,095 ... 3,5 MPa -0,95 ... 35 bar -13,775 ... 507,5 psi
Omologazione	TÜV
Certificato ente preposto	B 013277 0506 00
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,0174 kg/m
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto filetto maschio 6 mm
Colore	Argento
Durezza Shore	D 62 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	TPE-A