

# Unità di gestione e visualizzazione FED-60

Codice prodotto: 541999  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Unità di gestione e visualizzazione con display grafico LCD per il collegamento ai sistemi SYS, con 9 tasti di funzione.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Profondità di montaggio	53 mm
Altezza	109 mm
Lunghezza	149 mm
Spessore max. pannello frontale	5 mm
Memoria utente	512 kByte
Numero LED utente	10
Numero dei tasti funzione	9
Numero dei tasti di sistema	10
Clock in tempo reale	Sì
Liste eventi	256
Memoria ricette	16 kByte
Allarmi	1.024
Deviazione orologio in tempo reale	130 s / mese
Numero LED del sistema	4
Display	LCD monocromatico Con retroilluminazione
Dimensione visualizzazione	4 x 20 caratteri
Batteria di back-up	3 V/270 mA litio
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Risoluzione display	120x32 Pixel
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente a tensione d'esercizio nominale	0,25 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 frontale, IP20 posteriore
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Omologazione	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Peso	1.000 g
Interfaccia AUX	Sub-D 9 poli Connettore femmina
Interfaccia PC	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore maschio
Interfaccia di programmazione	9,6 - 38,4 kBd
Interfaccia PLC	RS232 Sub-D

Caratteristica	Valore
	a 15 poli Connettore maschio
Interfaccia Ethernet	Opzionale, 10 MBd
Fissaggio	Montaggio a pannello
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Software di programmazione	FED Designer 6.06 o superiore
Certificazione protezione antideflagrante al di fuori della UE	NEC 500 Class I, Div. 2