


# Cavo di collegamento NEBV-Z2W2P-2.5-M12G5

Codice prodotto: 542135

FESTO

Precablato, per valvole CPE10/14-M1BH.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	EN 61076-2-101
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Indicatore posizione di commutazione	LED
Indicatore stato di commutazione	LED giallo
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Carico di corrente ammissibile	1 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Coppia di serraggio max.	0,6 Nm con M12x1 0,25 Nm con M2
Raggio min. di curvatura del cavo	42 mm
Peso	48 g
Connessione elettrica 1	Connettore femmina angolare, quadrato, 2 poli, MSZC
Connessione elettrica 2	Connettore maschio, diritto, M12x1, 5 poli, codifica A
Composizione cavo	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Diametro cavo	3,4 mm
Lunghezza cavo	2,5 m
Sezione nominale conduttore	0,25 mm <sup>2</sup>
Connessione conduttore di protezione	Non disponibile
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M2 Con connettore filettato
Colore corpo contenitore	Nero
Colore rivestimento del cavo	Grigio
Informazioni sui materiali, guarnizioni	TPE-U(PU)
Informazioni sui materiali, corpo	TPE-U(PU)
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Informazioni sui materiali, viti	Acciaio Pressofusione di zinco
Informazioni sui materiali, contatti	Connettore femmina stagnato Lega di rame Connettore dorato