


Pick&Place DHSP-SLT16-SLT10

Codice prodotto: 542968

FESTO

composto da minislitta, precisa, compatta, con ridotti tempi ciclo.
Interfacce definite per il programma di attuatori rotativi e pinze Festo.
Ordinare come kit di montaggio o completamente montata e installata.
Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Pick&Place 1.0
Carico utile	0 ... 2 kg
Attuatore asse Z	SLT-10
Tipo di azionamento asse Z	ad azionamento pneumatico
Corsa asse Z	0 ... 80 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse Z	± 0,02 mm
Ripetibilità in posizione intermedia asse Z	± 0,02 mm
Attuatore asse Y	SLT-16
Tipo di azionamento asse Y	ad azionamento pneumatico
Corsa asse Y	0 ... 150 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse Y	± 0,02 mm
Ripetibilità in posizione intermedia asse Y	± 0,02 mm