


Pick&Place DHSP-HSP25

Codice prodotto: 543049

FESTO

meccanica con guida a coulisse, un attuatore elettrico o pneumatico per due direzioni di movimento, compatta e altamente dinamica. Interfacce definite per il programma di attuatori rotativi e pinze Festo. Ordinare come kit di montaggio o completamente montata e installata. Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Pick&Place 1.0
Carico utile	0 ... 1,6 kg
Tipo di azionamento asse Z	ad azionamento pneumatico
Corsa asse Z	20 ... 70 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse Z	± 0,02 mm
Ripetibilità in posizione intermedia asse Z	± 0,02 mm
Attuatore asse Y	HSP-25
Tipo di azionamento asse Y	ad azionamento pneumatico
Corsa asse Y	52 ... 170 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse Y	± 0,02 mm
Ripetibilità in posizione intermedia asse Y	± 0,02 mm