


# kit parallelo EAMM-U-E24-32B

Codice prodotto: 543225  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

| Caratteristica                | Valore  |
|-------------------------------|---|
| Taglia                        | 18  |
| Posizione di montaggio        | Qualsiasi   |
| Numero di giri max.           | 3.000 1/min   |
| Temperatura di stoccaggio     | -25 ... 60 °C   |
| Umidità relativa dell'aria    | 0 - 95 %  |
| Grado di protezione           | IP40  |
| Temperatura ambiente          | 0 ... 50 °C   |
| Momento d'inerzia di massa    | 3,016 kgmm <sup>2</sup>                                       |
| Coppia di azionamento a vuoto | 0,05 Nm   |
| Coppia trasferibile           | 1 Nm  |
| Peso                          | 240 g   |
| Avvertenza sul materiale      | Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice |