


raccordo KVI-CP-3-SSD

Codice prodotto: 543252

FESTO

Per foro passante nell'armadio elettrico.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Con filetto maschio
Peso	48 g
Connessione elettrica	5 poli Connettore femmina Connettore femmina diritto / maschio diritto M9 Connettore maschio
Intervallo tensione d'esercizio CC	60 V
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale del corpo	Ottone Nichelato
Materiale guarnizioni	NBR
Posizione di montaggio	Qualsiasi