


modulo elettronico VMPA2-FB-EMS-D2-4

Codice prodotto: 543332

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diagnosi	Condition Monitoring Rottura del cavo per bobina Cortocircuito valvole Tensione insufficiente valvole
Numero max. posti valvola	2
Numero max. bobine	4
Consumo interno, alla tensione di carico	3 mA
Consumo interno, alla tensione d'esercizio	8 mA
Corrente di eccitazione nominale per bobina	Da 99 mA fino a 24 ms
Corrente nominale con riduzione della corrente	18 mA dopo 24 ms
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso (con unità montata)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso	20 g
Materiale del corpo	POM
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS