


Unità di gestione e visualizzazione FED-300

Codice prodotto: 543439

FESTO

Unità di gestione e visualizzazione con display di grafica LCD per il collegamento ai sistemi SYS.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Profondità di montaggio	56 mm
Altezza	109 mm
Lunghezza	149 mm
Max. spessore pannello frontale	5 mm
Allarmi	1.024
Memoria utente	1 Mbyte
Clock in tempo reale	sì
Liste eventi	256
Memoria ricette	32 kByte
Deviazione clock tempo reale	130 s / mese
Numero colori	256
Numero LED del sistema	4
Indicatore	Colore TFT
Caratteristiche indicatore	Touchscreen
Dimensione indicatore	3,5"
Batteria tampone	3 V/270 mA litio
Intervallo tensione di esercizio CC	18 ... 30 V
Risoluzione display	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Tensione di esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente a tensione di esercizio nominale	0,4 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 frontale, IP20 posteriore
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Omologazione	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Peso	1.000 g
Interfaccia AUX	Sub-D a 9 poli Connettore femmina
Interfaccia PC	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore
Interfaccia di programmazione	9,6 - 38,4 kBd
Interfaccia PLC	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore
Interfaccia Ethernet	opzionale, 10 MBd
Tipo fissaggio	Montaggio a pannello
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS
Software di programmazione	FED Designer 6.06 o superiore