

# manometro PAGN-26-10-P10

Codice prodotto: 543488

FESTO

Con unità di indicazione in bar e psi.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di visualizzazione [bar]	0 ... 10 bar
Scala del manometro	0 ... 145 psi
Dimensioni nominali manometro	26
Costruzione	Manometro a molla tubolare senza meccanismo di misurazione
Fissaggio	Montaggio in linea
Fluido d'esercizio	Gas inerti Liquidi neutri
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Fattore carico variabile	0,66
Classe di precisione di misurazione	4
Grado di protezione	IP43 NEMA 4
Temperatura del fluido	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Posizione di collegamento	Lato posteriore, centrale
Attacco pneumatico	Cartridge 10 mm
Materiali a contatto con fluidi	Ottone
Materiale perno filettato	Ottone
Materiale del corpo	PA
Materiale finestrella	PS
Colore corpo contenitore	Nero
Peso	15 g
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Senza acetilene Senza ossigeno
Scala	Doppia scala bar (esterno) psi (interno)