


# modulo di derivazione MS4-A-IPM-80

Codice prodotto: 543498

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Temperatura del fluido                   | -10 ... 60 °C                     |
| Peso                                     | 124 g                             |
| Avvertenza sul materiale                 | Conforme a RoHS                   |
| Materiale piastra filettata              | Alluminio pressofuso              |
| Materiale guarnizioni                    | NBR                               |
| Materiale vite cava                      | Alluminio pressofuso              |
| Materiale connettore per moduli          | Alluminio pressofuso              |
| Materiale viti                           | Acciaio                           |