

blocco batteria CPE18-PRS-3/8-10

Codice prodotto: 543847

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

[Per valvole CPE.](#)

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	26 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero max. posti valvola	10
Numero max. zone di pressione	2
Pressione di scoppio	5 MPa 50 bar 725 psi
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	2 Nm
Peso	1.386 g
Fissaggio blocco di collegamento	Con foro passante
Fissaggio valvola	Con filetto femmina
Attacco pneumatico 1	G3/8
Attacco pneumatico 3	G3/8
Attacco pneumatico 5	G3/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica