


piastra VMPAF-AP-2

Codice prodotto: 544412
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di regolazione della pressione	0,5 ... 5 bar
Pressione di ingresso 1	0,5 ... 10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Attacchi pneumatici 3/5 raggruppati	G1/2
Material exhaust plate	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS