


seniore di pressione VMPAF-FB-PS-3/5

Codice prodotto: 545353
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	21 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 25 %
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Precisione FS	2,5 %FS
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS