



elettrovalvola MFHB-5/4-1/4

Codice prodotto: 546042
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|-----------------------------------|
| Funzione valvola | 5/4, chiusa |
| Tipo di azionamento | Elettrico |
| Portata nominale normale | 600 l/min |
| Pressione d'esercizio | 2 ... 8 bar |
| Costruzione | A otturatore |
| Riposizionamento | Molla meccanica |
| Grado di protezione | IP65 |
| Diametro nominale | 6,5 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Azionatore manuale | Bistabile |
| Tempo di commutazione, disazionamento | 23 ms |
| Tempo di commutazione azionamento | 16 ms |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -5 ... 40 °C |
| Peso | 1.780 g |
| Attacco scarico servopilotaggio 84 | M5 |
| Attacco pneumatico 1 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 2 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 3 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 4 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 5 | G1/4 |
| Informazioni sui materiali, guarnizioni | NBR |
| Informazioni sui materiali, corpo | Alluminio anodizzata |