



elettrovalvola MFHB-2-1/4-B

Codice prodotto: 546064

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	2/2, chiusa monostabile
Tipo di azionamento	Elettrico
Portata nominale normale	600 l/min
Pressione d'esercizio	2 ... 8 bar
Costruzione	A otturatore
Riposizionamento	Molla meccanica
Grado di protezione	IP65
Diametro nominale	7 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Azionatore manuale	Bistabile
Tempo di commutazione, disazionamento	23 ms
Tempo di commutazione azionamento	12 ms
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Peso	575 g
Attacco scarico servopilotaggio 84	M5
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Alluminio anodizzata