


distributore FCK-3-PK-4-N

Codice prodotto: 546066

FESTO

Esecuzione in metallo.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	3 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0 ... 10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso	10 g
Attacco pneumatico 1	Per nipplo spinato, diametro interno 4 mm con dado
Attacco pneumatico 2	Per nipplo spinato, diametro interno 3 mm con dado
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica