


raccordo rapido

CK-1/2-PK-9

Codice prodotto: 546069

FESTO

Filetto maschio con anello di tenuta, esecuzione in metallo.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	9 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Anello di tenuta
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/2
Attacco pneumatico 2	Per nipplo spinato, diametro interno 9 mm con dado
Materiale del corpo	Alluminio anodizzata