

valvola base LF-D-MIDI-A-U


Codice prodotto: 546423

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Senza piastre filettate. Capacità filtrante 40 µm, con protezione e scarico automatico della condensa.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Midi
Serie	D
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Grado di filtrazione	40 µm
Scarico condensa	Automatico
Costruzione	Filtro in materiale sinterizzato con separatore centrifugo
Quantità di condensa max.	1,462 oz(l)
Protezione tazza	Protezione metallica
Pressione d'esercizio	28 ... 180 Psi
Portata nominale normale	94,5 cfm
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	14 ... 140 °F
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gas inerti
Temperatura del fluido	41 ... 140 °F
Temperatura ambiente	41 ... 140 °F
Peso	24,5 oz
Fissaggio	Montaggio in linea Con squadretta di fissaggio A scelta:
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale filtro	PE
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco
Materiale tazza	PC