

sottobase PBL-3/4-D-MAXI-L

Codice prodotto: 546507

FESTO

Per unità di manutenzione serie D.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Maxi
Serie	D
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Peso	165 g
Attacco pneumatico 1	G3/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Pressofusione di zinco
Materiale anello di tenuta	NBR
Materiale viti	Acciaio