


# forcella SG-UNF3/8"-24-B

Codice prodotto: 546540

FESTO

Con dado esagonale, per fissaggio oscillante del cilindro (a lato stelo).



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	UNF3/8-24
Basato sulla norma	DIN 71752 ISO 8140
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	3,696 oz
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale perno	Acciaio zincato
Materiale forcella	Acciaio zincato
Materiale dado	Acciaio zincato