

# forcella SG-UNF10-32-B

Codice prodotto: 546552

FESTO

Con dado esagonale, per fissaggio oscillante del cilindro (a lato stelo).



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                         |
|--|--------------------------------|
| Taglia                                   | UNF10-32                       |
| Basato sulla norma                       | DIN 71752<br>ISO 8140          |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B2-L                 |
| Temperatura ambiente                     | -40 ... 150 °C                 |
| Peso                                     | 0,352 oz                       |
| Avvertenza sul materiale                 | Conforme a RoHS                |
| Materiale perno                          | Acciaio<br>zincato             |
| Materiale forcella                       | Acciaio<br>zincato             |
| Materiale dado                           | Acciaio<br>zincato             |