

forcella SG-UNF5/8"-18-B

Codice prodotto: 546575

FESTO

Con dado esagonale, per fissaggio oscillante del cilindro (a lato stelo).



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	UNF5/8-18
Basato sulla norma	DIN 71752 ISO 8140
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	13,584 oz
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale perno	Acciaio zincato
Materiale forcella	Acciaio zincato
Materiale dado	Acciaio zincato