

Tubo in plastica PUN-3/16X1/32-U-BL

Codice prodotto: 546582

FESTO

calibrato esternamente, adatto per attacchi a innesto QS e QB.
Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA
Old part no. 13013795



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno in pollici	3/16
Diametro interno in pollici	1/8
Min. raggio di curvatura	0,339 "
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-14 ... 150 Psi
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata Vuoto
Temperatura ambiente	-68 ... 140 °F
Peso in funzione della lunghezza	0,129 oz/ft
Colore	blu
Durezza Shore	A 98 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	TPE-U(PU)