

Tubo in plastica PUN-3/8X1/16-U-RT

Codice prodotto: 546605

FESTO

calibrato esternamente, adatto per attacchi a innesto QS e QB.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA

Old part no. 13023157



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno in pollici	3/8
Diametro interno in pollici	1/4
Min. raggio di curvatura	1 "
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-14 ... 150 Psi
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata Vuoto
Temperatura ambiente	-68 ... 140 °F
Peso in funzione della lunghezza	0,515 oz/ft
Colore	rosso
Durezza Shore	A 98 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	TPE-U(PU)