

Tubo DUO in plastica PUN-1/4X3/64-U-DUO-BS

Codice prodotto: 546629

FESTO

calibrato esternamente, adatto per attacchi a innesto QS e QB.
Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA
Old part no. 13023182



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno in pollici	1/4
Diametro interno in pollici	5/32
Min. raggio di curvatura	0,476 "
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-14 ... 150 Psi
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata Vuoto
Temperatura ambiente	-68 ... 140 °F
Peso in funzione della lunghezza	0,502 oz/ft
Colore	blu/nero
Durezza Shore	A 98 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	TPE-U(PU)