


Tubo DUO in plastica PUN-1/4X3/64-U-D-BS-300

Codice prodotto: 546667

FESTO

calibrato esternamente, adatto per attacchi a innesto QS e QB.
Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA
Old part no. 13028571



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Diametro esterno in pollici | 1/4 |
| Diametro interno in pollici | 5/32 |
| Min. raggio di curvatura | 0,476 " |
| Pressione di esercizio in funzione della temperatura | -14 ... 150 Psi |
| Fluido di esercizio | Aria compressa filtrata Vuoto |
| Temperatura ambiente | -68 ... 140 °F |
| Peso in funzione della lunghezza | 0,502 oz/ft |
| Colore | blu/nero |
| Durezza Shore | A 98 +/-3 |
| Avvertenza sul materiale | Senza rame e PTFE |
| Informazioni sui materiali, tubo flessibile | TPE-U(PU) |