


distributore FR-8-1/4-BR

Codice prodotto: 546750

FESTO

Per la distribuzione dell'aria compressa.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	11,5 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Numero uscite	8
Numero linee di alimentazione	1
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 2	G1/4
Materiale del corpo	Leghe di alluminio per lavorazione plastica