


# sottobase VMPA1-AP-4-1-EMM-8

Codice prodotto: 546804

FESTO

Per unità di valvole MPA-S.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	42 mm
Lunghezza	107,3 mm
Dimensione modulare	10,5 mm
Numero max. posti valvola	4
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Pressione di pilotaggio MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressione di pilotaggio	3 ... 8 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	210 g
Attacco pneumatico 2	M7
Attacco pneumatico 4	M7
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Alluminio pressofuso