


modulo di uscita CP-A08-M12-EL-Z

Codice prodotto: 546924

FESTO

Con connessione per tensione di carico esterna.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Con foro passante Con guida profilata A scelta:
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Grado di protezione	IP65 IP67
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK RoHS
Marchio KC	KC-EMV
Omologazione	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA rinforzato
Materiale testata	PA rinforzato
Indicazioni LED	3 diagnosi del modulo 8 diagnosi per canale 8 stato canale
Numero max. uscite	8
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Tensione d'esercizio CC, tensione di carico	24 V
Indicazione sulla tensione di carico	Mediante connessione tensione sotto carico (24 V cc)
Ondulazione residua, tensione di carico	4 Vss
Curva caratteristica uscite	IEC1131-T2
Logica di commutazione, uscite	PNP (a commutazione positiva)
Corrente totale max. per modulo	4 A
Separazione di potenziale canale-canale	No
Protezione (cortocircuito)	Fusibile elettronico interno per gruppo