


## sottobase VMPAF-AP-2-1-EMM-2

Codice prodotto: 547497

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	47,6 mm
Lunghezza	107,3 mm
Dimensione modulare	10,5 mm
Numero max. posti valvola	2
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Pressione di pilotaggio	3 ... 8 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Attacco pneumatico 2	G1/4
Attacco pneumatico 4	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Material of connecting plate	Alluminio pressofuso