


# Nipplo doppio NPFB-D-2G14-M

Codice prodotto: 547803

FESTO

Per il collegamento con tubi.

Utilizzando dei perni filettati R e G si consiglia come mat. di tenuta supplement. un nastro di tenuta per filetti o un sigill. liquido. In altern. per assicurare la tenuta del p. filettato G si utilizzi un anello tenuta assiale in all. tenero AL 99,5.



## Foglio dati

| Caratteristica                                 | Valore  |
|--|---|
| Informazioni sui materiali, raccordo filettato | Ottone<br>Nichelato                           |
| Dimensioni contenitore                         | 10  |
| Pressione d'esercizio                          | -0,95 ... 40 bar                              |
| Fluido d'esercizio                             | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC       | 1   |
| Temperatura ambiente                           | -20 ... 150 °C                                |
| Peso   | 17 g  |
| Attacco pneumatico 1                           | G1/4  |
| Avvertenza sul materiale                       | Conforme a RoHS                               |