


# Nipplo di riduzione NPFB-R-G34-G12-MF

Codice prodotto: 547837

FESTO

per il collegamento con tubi.

Utilizzando dei perni filettati R e G si consiglia come mat. di tenuta supplement. un nastro di tenuta per filetti o un sigill. liquido. In altern. per assicurare la tenuta del p. filettato G si utilizzi un anello tenuta assiale in all. tenero AL 99,5.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Informazioni sui materiali, raccordo filettato	Ottone nichelato
Dimensioni contenitore	10
Pressione di esercizio	-0,95 ... 40 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa Vuoto
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	-20 ... 150 °C
Peso	44 g
Attacco pneumatico 1	G3/4
Attacco pneumatico 2	G1/2
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS