



valvola di scarico rapido VBQF-U-G14-Q8

Codice prodotto: 548002

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Scarico rapido
Attacco pneumatico 1	QS-8
Attacco pneumatico 2	G1/4
Fissaggio	Avvitabile
Portata normale scarico 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2.500 l/min
Portata nominale normale alimentazione 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72, 5 psi)	800 l/min
Pressione d'esercizio	0,5 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso Pressofusione di zinco
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Diametro nominale	7 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe cleanroom	ISO Classe 4
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Livello di rumorosità	75 dB(A)
Peso	232 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR