

Modulo di alimentazione CDVI5.0-EB1X-DN-MO

Codice prodotto: 548432

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Lunghezza | 26,5 mm |
| Numero max. posti valvola | 1 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 |
| Peso | 255 g |
| Fissaggio | Con filetto femmina e perno distanziatore |
| Attacco pneumatico 1 | G1/8 |
| Attacco pneumatico 2 | G1/8 |
| Attacco pneumatico 3 | G1/8 |
| Attacco pneumatico 4 | G1/8 |
| Attacco pneumatico 5 | G1/8 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |