


Modulo di alimentazione CDVI5.0-EB2X-DN-MO

Codice prodotto: 548437

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza	56 mm
Numero max. posti valvola	2
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3
Peso	510 g
Fissaggio	Con filetto femmina e perno distanziatore
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Attacco pneumatico 3	G1/8
Attacco pneumatico 4	G1/8
Attacco pneumatico 5	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS