


# Connettore multipolare NECA-S1G9-P9-MP2

Codice prodotto: 548720

FESTO

für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	20 mm
Altezza	62 mm
Länge	61 mm
Diametro ammissibile del cavo	5 ... 10 mm
Intervallo tensione di esercizio cc	21,6 ... 26,4 V
Tensione di esercizio nominale CC	24 V
Carico di corrente ammissibile	1 A
Classe di resistenza alla corrosione KBK	2
Temperatura di magazzino	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	95% senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 a norme IEC 60529
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso	60 g
Sezione attacco	0,34 ... 1 mm <sup>2</sup>
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm <sup>2</sup> mit Aderendhülse
Connessione elettrica	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
Tipo fissaggio	con foro passante
Informazioni sul materiale della ghiera per raccordi filettati	Ottone
Informazioni sul materiale delle guarnizioni	NBR
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	PA rinforzato
Informazioni sul materiale delle viti	Acciaio