


copertura CPX-M-AK-M

Codice prodotto: 548754

FESTO

Per terminale elettrico modulare CPX.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	11,5 mm
Altezza	13 mm
Lunghezza	49 mm
Peso	15 g
Grado di protezione	IP65 IP67 In condizioni di montaggio A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Materiale viti	Acciaio zincato
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale testata	Alluminio pressofuso
Umidità relativa dell'aria	5 - 90 % Senza formazione di condensa